

## META

### dossierstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 1850 x 754 x 300 mm, veldlast 600 kg / vaklast 80 kg, 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 725794



Das Lagersystem



## META Dossier-schroefstelling

### Basisstelling

dossierstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 1850 x 754 x 300 mm
- veldlast 600 kg / vaklast 80 kg
- vak breedte x diepte 750 x 300 mm

- 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 5 ordnerhoogtes
- per 25 mm verstelbaar
- niveaus met aanslagrand aan achterzijde om te voorkomen dat ordners eruit vallen
- M-vormige langsdragers met 5-voudige afkanting zorgen voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: basisstelling met 4 staanders met stalen voeten, montagemateriaal, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden

## Technische details





meubeltype	stelling	materiaal	staal
stellingtype	dossierstelling	stelling uitrusting	legborden
stellingsysteem	schroefsysteem	vakbreedte	750 mm
stellingveld	grondveld	vakdiepte	300 mm
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1850 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
breedte	754 mm	veldlast	600 kg
diepte	300 mm	oppervlak legbord	verzinkt // poedercoating
legborden / schappen aantal	5 stuks	oppervlak standaard	verzinkt // poedercoating
ordnerhoogtes	5 stuks	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	80 kg	inhoud levering	basisstelling met 4 staanders met stalen voeten, montagemateriaal, niveaus zie aanbod
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	levering	gedemonteerd
legborden / niveaus	aanslagrand	certificering	GS // RAL-keurmerk

uitrusting		
legborden / niveaus stabiliteit	M-vormige langsdragers // veiligheidsrand	garantie 5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht 16,721 kg
gebruik	eenzijdig	

## Gerelateerde Producten

150071		ankerpluggenset voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150073		muurpluggen voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
488837		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1850 x 1002 x 304 mm, veldlast 600 kg / vaklast 80 kg, 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
725808		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1850 x 752 x 300 mm, veldlast 600 kg / vaklast 80 kg, 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
725896		legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 750 x 300 mm, voor een vaklast van 95 kg, van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
726028		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1850 x 1252 x 300 mm, veldlast 600 kg / vaklast 75 kg, 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

## Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden
528204		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529925		lichte kantoortrappladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraffliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg