

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Manta calefactora con agitación, HM02**

Descripción : Manta calefactora con regulación electrónica de temperatura y agitación magnética. Rango de velocidad de agitación: 0 - 1400 rpm. Temperatura: hasta 450 °C en la superficie de la manta (la temperatura máxima alcanzada por el líquido es menor debido a la pérdida de calor). La agitación y la calefacción se pueden usar simultáneamente. Modo de funcionamiento continuo. Ajuste de la temperatura rápido, uniforme y seguro. Incluye un imán de agitación, una varilla soporte de aluminio y una pinza para sujeción del termómetro. 220V/50Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	potencia (W)	Ø x h (mm)	unidades por ref.
MSHM-100-001	100 ml	100	200 x 160	1
MSHM-250-001	250 ml	150	200 x 160	1
MSHM-500-001	500 ml	250	200 x 160	1
MSHM-1K0-001	1000 ml	350	260 x 200	1
MSHM-2K0-001	2000 ml	450	300 x 230	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSHM-100-001	10	2,8	84798997	08434868032026
MSHM-250-001	10	2,8	84798997	08434868032040
MSHM-500-001	10	2,8	84798997	08434868032064
MSHM-1K0-001	18,5	4,5	84798997	08434868032033
MSHM-2K0-001	27,2	6	84798997	08434868032057



GENERAL INFORMATION**Product name : Heating mantle with stirring, HM02**

Description : Heating mantle with electronic temperature regulation and magnetic stirring. Speed range: 0 - 1400 rpm. Maximum mantle temperature of 450°C at the surface (the maximum temperature reached by the liquid is lower due to heat loss). Heating and stirring can be used simultaneously. Continuous operation. Fast, uniform and safety temperature regulation. Includes stirring magnet, aluminum rod and retort clamp for thermometer holding. 220V/50Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	capacity	power (W)	Ø x h (mm)	pcs/pack
MSHM-100-001	100 ml	100	200 x 160	1
MSHM-250-001	250 ml	150	200 x 160	1
MSHM-500-001	500 ml	250	200 x 160	1
MSHM-1K0-001	1000 ml	350	260 x 200	1
MSHM-2K0-001	2000 ml	450	300 x 230	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSHM-100-001	10	2,8	84798997	08434868032026
MSHM-250-001	10	2,8	84798997	08434868032040
MSHM-500-001	10	2,8	84798997	08434868032064
MSHM-1K0-001	18,5	4,5	84798997	08434868032033
MSHM-2K0-001	27,2	6	84798997	08434868032057

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Chauffe-ballon avec agitation, HM02

Description : Chauffe-ballon avec régulation électronique de température et agitation magnétique. Vitesse réglable entre 0 et 1400 rpm. Température : jusqu'à 450°C à la surface (la température maximale atteinte par le liquide est inférieure à cause de la perte de chaleur). L'agitation et le chauffage peuvent s'utiliser simultanément. Mode de fonctionnement continu. Ajustement rapide, uniforme et sûr de la température. Inclut barreau magnétique, tige de support en aluminium et pince pour maintenir le thermomètre. Alimentation 220V/50Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	puissance (W)	Ø x h (mm)	unités par ref.
MSHM-100-001	100 ml	100	200 x 160	1
MSHM-250-001	250 ml	150	200 x 160	1
MSHM-500-001	500 ml	250	200 x 160	1
MSHM-1K0-001	1000 ml	350	260 x 200	1
MSHM-2K0-001	2000 ml	450	300 x 230	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSHM-100-001	10	2,8	84798997	08434868032026
MSHM-250-001	10	2,8	84798997	08434868032040
MSHM-500-001	10	2,8	84798997	08434868032064
MSHM-1K0-001	18,5	4,5	84798997	08434868032033
MSHM-2K0-001	27,2	6	84798997	08434868032057



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Mantello riscaldante con funzione di agitazione, HM02

Descrizione : Mantello riscaldante con regolazione elettronica della temperatura e agitazione magnetica. Range di velocità di agitazione: 0-1400 rpm. Temperatura: fino a 450 °C sulla superficie del mantello (la temperatura massima raggiunta dal liquido è inferiore a causa della dispersione del calore). Le funzioni di agitazione e riscaldamento possono essere utilizzate in contemporanea. Modalità di funzionamento continuo. Regolazione della temperatura veloce, uniforme e sicura. Include un'ancoretta magnetica per agitazione, un'asta di supporto in alluminio e una pinza per termometro. 220 V/50 Hz. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	capacità	potenza (W)	Ø x h (mm)	unità per ref.
MSHM-100-001	100 ml	100	200 x 160	1
MSHM-250-001	250 ml	150	200 x 160	1
MSHM-500-001	500 ml	250	200 x 160	1
MSHM-1K0-001	1000 ml	350	260 x 200	1
MSHM-2K0-001	2000 ml	450	300 x 230	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSHM-100-001	10	2,8	84798997	08434868032026
MSHM-250-001	10	2,8	84798997	08434868032040
MSHM-500-001	10	2,8	84798997	08434868032064
MSHM-1K0-001	18,5	4,5	84798997	08434868032033
MSHM-2K0-001	27,2	6	84798997	08434868032057



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Verwarmingsmantel met schudder, HM02

Beschrijving : Verwarmingsmantel met elektronische temperatuurregeling en magnetische schudfunctie. Snelheidsbereik: 0 - 1400 rpm. Temperatuur: tot 450 °C op het oppervlak van de mantel (door warmteverlies is de maximaal haalbare temperatuur van de monstervloeistof lager). Schud-en en verwarmingsfunctie kunnen tegelijkertijd worden gebruikt. Continue bedrijfsmodus. Snelle, gelijkmatige en veilige temperatuurinstelling. Inclusief magnetische roerstaaf, aluminium staaf en klem voor het bevestigen van de thermometer. 220V/50Hz. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	vermogen (W)	Ø x h (mm)	stuks per ref.
MSHM-100-001	100 ml	100	200 x 160	1
MSHM-250-001	250 ml	150	200 x 160	1
MSHM-500-001	500 ml	250	200 x 160	1
MSHM-1K0-001	1000 ml	350	260 x 200	1
MSHM-2K0-001	2000 ml	450	300 x 230	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSHM-100-001	10	2,8	84798997	08434868032026
MSHM-250-001	10	2,8	84798997	08434868032040
MSHM-500-001	10	2,8	84798997	08434868032064
MSHM-1K0-001	18,5	4,5	84798997	08434868032033
MSHM-2K0-001	27,2	6	84798997	08434868032057



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Heizhaube, mit Magnetrührer, HM02

Beschreibung : Heizhaube mit elektronischer Temperatureinstellung und magnetischer Rührfunktion. Drehzahlbereich: 0 - 1400 min⁻¹. Temperatur: bis 450 °C auf der Oberfläche der Haube (aufgrund von Wärmeverlust ist die maximal erreichbare Temperatur der Probenflüssigkeit geringer). Es kann simultan gerührt und erwärmt werden. Kontinuierlicher Betriebsmodus. Schnelle, einheitliche und sichere Temperatureinstellung. Beinhaltet einen Magnetrührstab, einen Stativstab aus Aluminium und eine Haltevorrichtung zur Befestigung des Thermometers. 220 V / 50 Hz. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Leistung (W)	Ø x H (mm)	Stückzahl pro Artikel
MSHM-100-001	100 ml	100	200 x 160	1
MSHM-250-001	250 ml	150	200 x 160	1
MSHM-500-001	500 ml	250	200 x 160	1
MSHM-1K0-001	1000 ml	350	260 x 200	1
MSHM-2K0-001	2000 ml	450	300 x 230	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSHM-100-001	10	2,8	84798997	08434868032026
MSHM-250-001	10	2,8	84798997	08434868032040
MSHM-500-001	10	2,8	84798997	08434868032064
MSHM-1K0-001	18,5	4,5	84798997	08434868032033
MSHM-2K0-001	27,2	6	84798997	08434868032057

