

Rollcart Stirnwandwagen



Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 1 Stirnwand (Vollwand), Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 157985

Rollcart Stirnwandwagen

Traglast 500 kg

Stirnwandwagen












- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Ladehöhe 285 mm
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1120 x 700 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 1 Stirnwand (Vollwand)
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Schiebebügel	1 Stück
Plattformwagentyp	Stirnwandwagen	klappbar	nein
Traglast	600 kg	Sicherungsrand	nein

Ladehöhe	285 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1000 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	700 mm	Rad-Ø	200 mm
Material Plattform	Holz	Radlager	Rillenkugellager
Aufbauten	1 Stirnwand (Vollwand)	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
nestbar	nein	Höhe	990 mm
Material Gestell	Stahl	Länge	1120 mm
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Breite	700 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Gewicht	35 kg
Material Verarbeitung	verschweißt		

Zubehör

158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158398		Drahtkorb für Transportwagen, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 520 x 195 mm
158403		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 600 kg, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158405		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 250 kg, Rad Ø x Breite 200 x 50 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158409		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyurethan, Traglast 1200 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158412		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158417		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 200 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158420		Schreibtafel, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtafel, aus Holz, Querformat für DIN A4
158422		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Vollgummi, Traglast 1200 kg, Rad Ø x Breite 200 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

158425



Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar