

## Hymer Glasreinigerleiter

23 rutschsicher profilierte Sprossen,  
Holmlänge 7,1 m, vierteilig, aus  
Leichtmetall

Artikelnummer: 224601



**HYMER**



## Hymer Glasreinigerleiter

### 4-teiliger Satz

Glasreinigerleiter

- 23 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 6,36 m
- Holmlänge 7,1 m
- Breite 110 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung geschraubt
- vierteilig
- Sichere Anwendung durch Sicherungshaken zur Arretierung
- Quertraverse am Holmende
- aus Leichtmetall
- belastbar bis 120 kg
- Gewicht 22,3 kg
- 10 Jahre Garantie

Steigtechnik	Anlegeleiter	Sprossen-/Holmverbindung	geschraubt
Leitertyp	Glasreinigerleiter	Unterbau	Quertraverse
Material	Leichtmetall	belastbar bis	120 kg
Länge Holm	7,1 m	Nutzung	einseitig
Arbeitshöhe	6,36 m	klappbar	nein
Sprossen Anzahl	23	fahrbar	nein
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Sprossen	Treppengängig	nein
Breite	110-845 mm	Garantie	10 Jahre
Leiter Ausführung	vierteilig	Gewicht	22,3 kg
Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherungshaken zur Arretierung		

## Zubehör

224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehtleiter, Traglast 25 kg
231361		Aufsetzstufenset, Für Glasreinigerleiter, aus Aluminium
231362		Aufsetzstufe, Für Glasreinigerleiter, aus Aluminium
231363		Aufsetzstufe, Für Glasreinigerleiter, aus Aluminium

## Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz