

**bott**

## Montagetisch

verso

Höhe x Breite x Tiefe 980 x 1300 x 600 mm, Tischplatte aus Linoleum, Ausstattung: 7 Schubladen, 1 Schrank, Mit Flügeltür, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Unterbau 4 Rollen



Artikelnummer: 233323



### Montagetisch




- Höhe x Breite x Tiefe 980 x 1300 x 600 mm
- Tischplatte aus Linoleum
- Ausstattung: 7 Schubladen, 1 Schrank
- links 7 Schubladen
- rechts 1 Schrank
- Schubladen Höhe 6x 100 mm, 1x 125 mm
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Mit Einzelauszugssperre
- Mit Flügeltür
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm





## Technische Details

|                          |                         |                       |                       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Möbeltyp                 | Tisch                   | Material Platte       | Linoleum              |
| Tischtyp                 | Montagetisch            | Material Gestell      | Stahl                 |
| Höhe                     | 980 mm                  | Oberfläche Gestell    | pulverbeschichtet     |
| Breite                   | 1300 mm                 | Farbe Gestell         | lichtgrau // RAL7035  |
| Tiefe                    | 600 mm                  | Oberfläche Front      | pulverbeschichtet     |
| höhenverstellbar         | nein                    | Farbe Front           | enzianblau // RAL5010 |
| Werkbank Ausstattung     | 7 Schubladen, 1 Schrank | Material Verarbeitung | verschweißt           |
| Unterbauten links        | 7 Schubladen            | Türen Anzahl          | 1 Stück               |
| Unterbauten rechts       | 1 Schrank               | Türtyp                | Flügeltür             |
| Schubladen Anzahl        | 7 Stück                 | fahrbar               | ja                    |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 6x 100 mm, 1x 125 mm    | Rollen Anzahl / Art   | 4 Rollen              |
| Schubladentraglast       | 50 kg                   | Durchmesser Rad       | 125 mm                |
| Auszug Schublade         | 100 %                   | Gewicht               | 121,983 kg            |
| Auszug Sperre            | Einzelauszug Sperre     |                       |                       |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 233006 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 233008 |  | Trenn- und Steckwände, mit 16 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233011 |  | Trenn- und Steckwände, mit 27 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün  |
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall  |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung  |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundstuhlsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |