



## Scangrip Stirnlampe ZONE 2

Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom 20  
- 200 Lumen, Mit verstellbarem  
Kopfband, Abstrahlwinkel 120 / 60 °,  
Mit Akku

Artikelnummer: 254509



### Stirnlampe

- Höhe x Länge x Breite 31 x 84 x 37 mm
- Leuchtmittel: COB-LED
- Lichtstrom 20 - 200 Lumen
- Mit verstellbarem Kopfband
- Leuchtdauer 2 - 22 h
- Abstrahlwinkel 120 / 60 °
- 3-Stufen-Funktion für einstellbare Lichtleistung
- Ladezeit 2,5 h
- Display mit Batterieanzeige
- Mit Akku
- Kompatibel mit Lithium-Ionen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
- Lieferung ohne Ladegerät

- 3 Jahre Garantie

## Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchte Ausstattung	verstellbares Kopfband
Lampentyp	Stirnlampe	Leuchte Funktion	einstellbare Lichtleistung
Leuchtmitteltyp	COB-LED	Länge	84 mm
Leuchtdauer	2-22 h	Höhe	31 mm
Lichtstrom	20-200 Lumen	Breite	37 mm
dimmbar	ja	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Abstrahlwinkel	120-60 °	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Spannungsversorgung	Akku	Lieferumfang	ohne Ladegerät
Akkutyp	Lithium-Ionen	Garantie	3 Jahre
Akkuleistung	0,2 Ah	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Ladezeit	2,5 h	Gewicht	0,75 kg
Anzeige	Batterieanzeige		