

Gmöhling Alu-Transportkiste

Höhe x Länge x Breite 380 x 721 x 521 mm, Inhalt 115 l, Wände geschlossen, Boden geschlossen

Artikelnummer: 510346

GMÖHLING



Gmöhling Alu-Transportkiste

Alu-Transportkiste

- Höhe x Länge x Breite 380 x 721 x 521 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 350 x 686 x 486 mm
- Inhalt 115 l
- in alu-natur
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Scharnierdeckel, komplett abnehmbar, mit Gummidichtung und Gurtbändern
- mit Hebel-Spannverschluss
- mit Stapelrand



Technische Details

Behältertyp	Transportbehälter	Deckel Ausstattung	Gummidichtung, Gurtbänder
Euronorm	nein	Schließsystem	Hebel-Spannverschluss
Inhalt	115 l	stapelbar	ja
Material	Aluminium	stapelbar durch	Stapelrand

Höhe	380 mm	Wandkonstruktion	geschlossen
Innenhöhe	350 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Länge	721 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Innenlänge	686 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Breite	521 mm	nestbar	nein
Innenbreite	486 mm	Farbe	alu-natur
Deckel	ja	unterfahrbar	nein
Deckeltyp	Scharnierdeckel	Set	nein
Deckel Funktion	komplett abnehmbar	Gewicht	7 kg

Zubehör

493076



Zylinderschloss, Für Transportkiste mit 42 - 239 l Inhalt, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

105205



Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 440 x 380 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst

146607



Bürowagen, Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit TPE-Bereifung

524171



Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

529885



Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung