

Viervoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand Niko Intense sterling

121-76400

4 jaar
garantie

Viervoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Afwerkingskleur afdekplaat: Niko Intense sterling

Technische gegevens

Viervoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand Niko Intense sterling.

- Viervoudige afdekplaat voor vier mechanismes.
- Kleur: sterling gelakt (bij benadering NCS S 4000 - N, RAL 9007)
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit slagvast, vormvast polycarbonaat.
- Lak bovenkader: Het bovenkader is sterling gelakt.
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat + asa.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 85 x 296 x 8.9 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE

