

Artikel nummer	artikelnaam
402615200	HK07 - Afdekraam 2-voudig met tekstvenster horizontaal antraciet

HK07 - Afdekraam 2-voudig met tekstvenster, alleen horizontaal te plaatsen, antraciet



Technische gegevens	402615200
Hoogte	86,000 mm
Diepte	9,500 mm
Aantal eenheden	2
Inbouwbreedte	55,80 mm
Tekstveld/beschrijvingsvlak	ja
Materiaal	Kunststof
Bevestigingswijze	Klembevestiging
Slagvastheid	niet beschikbaar
Transparant	nee
Geschikt voor wandgoot	nee
Aantal eenheden horizontaal	2
Aantal eenheden verticaal	0
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)	1
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)	0
Met montageraam	nee
Aantal schakelaarinzetstukken	2
Kleur	antraciet
Breedte	158,000 mm
Halogeenvrij	ja
Met klapdeksel	nee
Oppervlaktebescherming	gelakt
Inbouwhoogte	55,800 mm
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7024
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)	nee
Inbouwmontage (stucwerk)	ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor vloerpot	nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Montagerichting	horizontaal
Uitvoering oppervlakte	mat
Antibacteriële behandeling	nee