

MaraMeter 840 FS. Finomkijelzős villás idomszer

- Hajlításnak ellenálló kengyel. Markolat egyik oldala nyitott a kéz melegének átvételének megakadályozására; hőszigetelő kengyelborítással
- Mindkét mérőtapintó hosszan vezetett, rozsdamentes, edzett acélból
- Keményfém betétes mérőfelületek, előtt a munkadarabon keresztül történő könnyű betoláshoz ferdére vágva
- Mérőtapintó keskeny központos fogazások méréséhez vagy közvetlenül a vállnál, a kengyel szélesség előtt
- Beállítható központosító ütköző a mérőfelület közepének beállításához
- Nagy mérési pontosság. A mérési mozgások pontosan kerülnek átvételre. A készülék súlya a mérés során rögzített mérőtapintón nyugszik.
- A mérési eredmény számszerű leolvasása és kiértékelése
- Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugónak köszönhetően. Így a mérési eredmények függetlenek a mérés egyéni érzékelésétől
- Kijelző készülék oldalt kiálló elemmel, mely védi a készüléket mérés vagy a készülék lehelyezése közben keletkező ütközésektől
- **Szállítási terjedelelem:** Fa tároló doboz, Hatlapú csavarkulcs, kijelzőkészülék nélkül

Alkalmazás:

- Mindenfajta hengeres munkadarabhoz, közvetlenül a szerszámgépen és a gyártásközi ellenőrzésben
- Univerzálisan alkalmazható. Minden készülék nagy alkalmazási tartományt fog át. Ezen belül minden méret és illesztés gyorsan beállítható



Műszaki adatok

Rendelési sz.	Termék súlya	Terméktípus	Alkalmazási tartomány [mm]	Mérési tartomány	Párhuzamos-ság-eltérés	Síklapúság-eltérés	Ismétlési pontosság f_w	Mérőerő
	kg		mm	mm	μm	μm	μm	N
4455000	0,60	840 FS	10 –30	0,7	3	0,5	1	13,5
4455001	0,90	840 FS	30 –60	0,7	3	0,5	1	13,5
4455002	1,30	840 FS	60 –100	0,7	3	0,5	1	13,5
4455003	1,70	840 FS	100 –150	0,7	3	0,5	1	15
4455004	2,00	840 FS	150 –200	0,7	3	0,5	1	15
4455005	2,20	840 FS	200 –250	0,7	3	0,5	1	15
4455006	2,50	840 FS	250 –300	0,7	3	0,5	1	15
4455007	3,30	840 FS	300 –350	0,7	4	0,5	1	15
4455008	3,30	840 FS	350 –400	0,7	4	0,5	1	15
4455009	4,30	840 FS	400 –450	0,7	4	0,5	1	15
4455010	4,70	840 FS	450 –500	0,7	4	0,5	1	15