



d1	4.3	4.3	5.3	5.3	5.3	6.4	6.4	6.4	8.4	8.4	8.4	10.5	10.5	10.5	10.5
d2	15	20	20	25	30	20	25	30	20	25	30	20	25	30	35
s	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
für Schrauben	M4	M4	M5	M5	M5	M6	M6	M6	M8	M8	M10	M10	M10	M10	M10

Allg. Anforderungen: DIN ISO 8992 (DIN 267 Teil 1)
 Mech. Eigenschaften: DIN EN 20898 Teil 1 Werkstoff: Stahl nach Wahl des Herstellers
 Maßtoleranzen nach DIN 522 Produktklasse C
 Oberflächenschutz: nach Bestellung (DIN ISO 4042 A2F)
 Annahmeprüfung: DIN ISO 3269

Für diese Zeichnungen behalten wir uns alle Rechte vor !				Artikel : 2104		Maßstab 2:1		Verk.-Nr.:		
				Kunde :				CAD-Zeichnungen nicht manuell ändern		
				Datum	Name	Kotflügelscheiben blank/verzinkt				
				Bearb.	04.04.2000					Hesse
				Gepr.						
				Norm						
1	Toleranzangaben geän	02.04.2003	Hesse	V7 0042 01		Dresselhaus ®			Blatt	
Zust.	Änderung	Datum	Name						1/1	
Ersetzt für										
Ersetzt durch				EDV Nr. C2475						