

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: null
Modellkennung: DEM66AC00
Jährlicher Energieverbrauch: 68,4 kWh/a
Fluiddynamische Effizienz: 25,4
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: B
Beleuchtungseffizienz: 29 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 76 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 256 m ³ /h / 625 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 49 dB / 70 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: - W

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014

Modellkennung: DEM66AC00
Jährlicher Energieverbrauch : 68,4 kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor : 1,1
Fluiddynamische Effizienz: 25,4
Energieeffizienzindex : 64,3
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 414 Pa
Maximaler Luftstrom : 625 m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 159,5 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 6,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 174 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : - W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - W
Schallleistungspegel : 70 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564