

Artikelnummer: 305137

Kurzbeschreibung: Stationaire heftafel TASHT8T

Langbeschrijving: Stationaire heftafels TASHT met tandemschaar: Stationaire heftafels van de TASHT-serie kunnen direct op de vloer worden gemonteerd of in de vloer worden ingebouwd. Ingebed in de vloer is het een ruimtebesparende variant. Stationaire heftafels worden voornamelijk gebruikt voor het laden of uitrusten in magazijnen, expeditiebedrijven of industriële installaties. De elektrische triple shear heftafels van de TASHT serie hebben een maximale tafelhoogte van 3000 mm en een draagvermogen tot 8000 kg. De netspanning voor de heftafels bedraagt 380 V. De tafels zijn uitgerust met een externe besturing met een toevoerleiding van ca. 3 meter. Het is ingekapseld tot IP65 en uitgerust met een noodstop.

- Traploze, hydraulische hoogteverstelling
- externe besturingseenheid met ca. 3 m voedingskabel
- hoogwaardige poedercoating
- stabiele schaarpoten
- allround beschermframe
- hijsmotor: 2,2 kW
- Netspanning (V/A): 380/16

Model TASHT2T

- Draagvermogen: 2000 kg
- Slagbereik (h): 205 - 990 mm.
- Hefsnelheid: 15 - 25 mm/s
- Platformformaat (lxb): 2500 x 820 mm
- Afmetingen: L 2500 x B 820 x H 205 mm.
- gewicht: 265 kg

Model TASHT4T

- Draagvermogen: 4000 kg
- Slagbereik (h): 230 - 990 mm
- Hefsnelheid: 20 - 25 mm/s
- Platform grootte (lxb): 2500 x 850 mm
- Afmetingen: L 2500 x B 850 x H 230 mm.
- Gewicht: 360 kg

Model TASHT8T model

- Draagvermogen: 8000 kg
- Slagbereik (h): 240 - 1050 mm
- Hefsnelheid: 10 - 15 mm/s
- Platformformaat (lxb): 3000 x 1200 mm
- Afmetingen: L 3000 x B 1200 x B 1200 x H 240 mm.
- Gewicht: 705 kg

