

55" großer, freistehender ePoster-Informationsstand

EP5520



Das ViewSonic EP5520 ist ein 55 Zoll großer, freistehender ePoster-Informationsstand mit einem schlanken und eleganten Design. Es ist mit kratzfestem Glas für erhöhte Lebensdauer ausgestattet und dazu geeignet, an stark frequentierten Orten Aufmerksamkeit zu erregen. Dank einer Full-HD-Auflösung, großen Betrachtungswinkeln von bis zu 178/178 Grad, einer Helligkeit von 350 cd/m², einem Kontrastverhältnis von 4.000 : 1 und zwei 10-Watt-Lautsprechern übermittelt das EP5520 individuelle Multimediabotschaften mit atemberaubender Klarheit. Foto- und Videodateien lassen sich mit dem integrierten Mediaplayer und 16 GB internem Arbeitsspeicher abspielen. Optional kann ein weiterer Mediaplayer für zusätzliche Rechenleistung angeschlossen werden. Darüber hinaus bietet das EP5520 eine effiziente und benutzerfreundliche Zeit- und Datumsplanung, so dass Messaging, Bilder und Videos reibungslos und pünktlich wiedergegeben werden können.

- Integrierter Mediaplayer und 16 GB Arbeitsspeicher
- Multimedia-Wiedergabe über USB
- LAN-Funktion für Internetzugang
- Zeitplanung ein/aus
- Zwei 10-Watt-Lautsprecher


Komplettpaket mit integriertem Mediaplayer

Das Display bietet einen integrierten Mediaplayer mit Quad-Core-Prozessor und 16 GB Arbeitsspeicher und ermöglicht so eine reibungslose und zuverlässige Wiedergabe von Multimedia-Inhalten – auch ohne externen Mediaplayer oder PC.



Multimedia-Wiedergabe über USB

Fotos, Musik und 1080p-Videos können nun ganz schnell von einem USB-Laufwerk aus angezeigt werden.



Zugriff auf Inhalte im Internet

Das Display ist mit einem RJ45-Anschluss ausgestattet und ermöglicht so ein bequemes Browsen im Internet. Benutzer können online suchen und Videos unmittelbar auf dem Display ansehen, ohne dass andere Geräte angeschlossen werden müssen.



Effiziente, benutzerfreundliche Contentplanung und Einstellungen

Der Bildschirm bietet über das On-Screen-Display (OSD) eine effiziente, benutzerfreundliche Terminierungsschnittstelle. Die Setup-Funktionen beinhalten eine Zeit- und Datumsplanung, damit das Display reibungslos wie geplant läuft.


ON
AM09:00




OFF
PM10:00



Zwei 10 Watt Lautsprecher

Dieses Display ist mit zwei integrierten Lautsprechern ausgestattet und kombiniert eine ausgezeichnete Bilddarstellung mit Stereo-Sound, sodass Benutzer voll und ganz in Multimedia-Inhalte eintauchen können.



Robuste und zuverlässige Konstruktion

Dieser stehende All-in-One digitale ePoster macht nicht nur einen blendenden Eindruck, sondern ist auch widerstandsfähig. Dank kratzfester 7H-Oberfläche sieht es auch nach Jahren intensiver Nutzung aus wie neu.



Full-HD-Auflösung mit 1080p

Dieses Display verfügt über Full-HD 1920 x 1080 Auflösung für eine unglaubliche visuelle Performance und bietet ein realistisches optisches Erlebnis.



Normal

Full HD

Spezifikationen

LCD-PANEL	Panel-Größe	55" (55Zoll Diagonale)
	Typ	TFT-LCD-Modul mit weißen LEDs (Direct Type)
	Anzeigefläche (H/V)	1209,6 x 680,4 mm
	Seitenverhältnis	16:09
	Auflösung	1920 x 1080
	Farben	16,7 Mio. Farben
	Helligkeit	350 cd/m2 (typ.)
	Kontrastverhältnis (nativ)	4.000:1
	Reaktionszeit	8 ms
	Betrachtungswinkel (H/V)	Von oben und unten 178°, von links und rechts 178° (typ.)
	Hintergrundbeleuchtung	LED
	Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (min)	30.000 Stunden (typ.)
	Härte	7 H

TOUCH	Typ/Technologie	N/A
	Touch-Auflösung	N/A
	Touchpunkt	N/A
	Reaktionszeit	N/A
	System	N/A
	Lebensdauer	N/A

EINGÄNGE	HDMI	2x
	RGB / VGA	1x
	DisplayPort	N/A
	DVI	N/A
	HF (TV)	N/A
	Audio	1x (3,5-mm-Klinke)
	CVBS (AV)	N/A
	YPbPr	N/A
	MIC (Mikrofon)	N/A
	RS232	1x
	SD/SDHC	N/A
	OPS	N/A

AUSGÄNGE	RGB / VGA	N/A
	DisplayPort	N/A
	DVI	N/A
	Audio (Kopfhörer-Ausgang)	1x
	CVBS (AV)	N/A
	YPbPr	N/A

	SPDIF	N/A
	RS232	N/A
	Fernbedienung	N/A
LAN	RJ45	1x
USB	Typ A	3x (USB 2.0, 2x USB 3.0)
	Typ B	N/A
	Mini-USB	N/A
	Micro-USB	N/A
KAMERA		N/A
LAUTSPRECHER		2x 10 Watt
INTEGRIERTER PC	Prozessor	MSD828
	Grafik	Quad-Core Mali450 GPU
	Soundkarte	TPA3118
	Arbeitsspeicher	2 GB DDR3-1866 SDRAM
	Speicher	eMMC 16 GB
	Netzwerk	N/A
KOMPATIBILITÄT	RGB	N/A
	CVBS	N/A
	HDMI (1080p)	Bis zu 1080p @ 60Hz
	HDMI (4K)	N/A
	S-Video	N/A
	YPbPr	N/A
	DVI	N/A
BEDIENELEMENTE	Geräteoberseite OSD	Bild: Bildmodus, Kontrast, Helligkeit, Farbton, Schärfe, Sättigung, Anti-Flimmer, Hintergrundbeleuchtung, Bildschirm, Farbtemperatur, Blaulichtfilter, Zoom-Modus, OverScan, Nummer des Bildes Sound: Tonmodus, Bass, Treble, Balance, Surround, Alone Einstellung: MHL Auto-Switch, Menü-Timeout, Datum/ Zeit, Off-Timer, On-Timer, Sleep-Time Sperre: Passwort einstellen, System-ID, Tastatur sperren, LowerPower Standby, Standard wiederherstellen
STROM	Spannung	100 - 240 V Wechselfspannung +/- 10 % breites Spektrum
	Leistungsaufnahme	115 Watt (typ.)
ERGONOMIE	Neigungswinkel	N/A
WANDHALTERUNG	VESA®	N/A

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 °C bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 % bis 80 % (nicht kondensierend)

ABMESSUNGEN (B x H x T)

Gerät mit Fuß	820 x 1900 x 450 mm / 32,88 x 74,80 x 17,72 Zoll
Verpackung	983 x 2016 x 618 mm / 38,70 x 79,37 x 24,33 Zoll

GEWICHT

Netto mit Fuß	68 kg / 149,91 lbs
Brutto	83 kg / 182,98 lbs

NORMEN

Standard	FCC/cTUVus /TUV-Mexico CoC/Mexico Energy/CE EMC/CB/ErP/PSB/RCM/BSMI
----------	--

GARANTIE

*Garantieleistungen können je nach Land unterschiedlich ausfallen.

LIEFERUMFANG

1. Netzkabel
2. Fernbedienung mit Batterien
3. Kurzanleitung
4. CD mit Benutzerhandbuch
- 5 Schlüssel

*Der tatsächliche Inhalt kann je nach Land abweichen.

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: **www.viewsonic.de**

© 2015 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.