



07501011

Profilgehäuse NoVoTronic

106 x 49 x 180 mm

Profilgehäuse NoVoTronic 106 x 49 x 180 mm

[Kataloge](#)[Montageanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)[3D Daten](#)

Technische Daten

Höhe	106 mm
Breite	49 mm
Tiefe	180 mm
Gehäusematerial	Gehäuseprofil: DIN EN 573 EN AW-ALMgSi, Gehäusedeckel: DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Farbe Elektronikgehäuse	Pulverbeschichtung, Gehäuse RAL 9005, tiefschwarz, Funktionseinschubstreifen RAL 3003, rubinrot
Schutzart	IP65
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-40 °C
max. Temperatur	90 °C

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	-
Gewicht	0.66 kg
GTIN	4250157902085

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC001031
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör

≡ ≡

07509003

Wandhalter P80

≡ ≡

07509006

Fuß-/Verbindungselement 80

≡ ≡

07509011

Wandprofil 80/100 - 100

≡ ≡

07509012

Wandprofil 80/100 - 160

≡ ≡

07509013

Wandprofil 80/100 - 200

≡ ≡

83900003

Batterieeinschubfach 9V Block

≡ ≡

83900006

Batterieeinschubfach 4 x AA Zellen