

SEK 19-26 (4) M-S32-AU KONTAKT



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 19 026 9643
Beschreibung	SEK 19-26 (4) M-S32-AU KONTAKT
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09190269643

Ausführung

Anschlussart	Lötanschluss IDC-Schneidklemmanschluss
Art der Verbindung	Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl	26
Hinweise	für IDC Flachleiterkabel im Raster 1,27 mm (0,050") AWG 28/7

Technische Kennwerte

Steckkontaktreihen	4
Raster, anschlussseitig	2,54 mm
Raster, steckseitig	1,27 mm
Bemessungsstrom	1 A
Isolationswiderstand	$>10^{12} \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Prüfspannung U_{eff}	0,5 kV

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Thermoplastischer Formstoff (PC)
Farbe Einsatz	beige
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60603-13
--------	--------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	65
Nettogewicht	1 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140036383
eCl@ss	27460202 Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss)