



# Kabelbinder

## Standard Kabelbinder

Material : Polyamid 6.6  
 Farbe : Natur / Schwarz (UV-beständig)

Temperaturbereich : -40 °C bis +85 °C  
 Brandschutzklasse : UL 94 V2 (V0 auf Anfrage)  
 Spezifikationen : UL, GL 59425-08HH



Artikel- bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Max. Bündel- durchmesser (mm)	Zugkraft (kg)	VPE
80x2,4mm	80	2,4	15	8,0	100
100x2,5mm	100	2,5	22	8,1	100
140x2,5mm	140	2,5	33	8,1	100
200x2,5mm	200	2,5	53	8,1	100
140x3,6mm	140	3,6	33	18,2	100
200x3,6mm	200	3,6	53	18,2	100
370x3,6mm	370	3,6	102	18,2	100
120x4,8mm	120	4,8	24	22,2	100
160x4,8mm	160	4,8	38	22,2	100
190x4,8mm	190	4,8	46	22,2	100
250x4,8mm	250	4,8	60	22,2	100
300x4,8mm	300	4,8	76	22,2	100
370x4,8mm	370	4,8	102	22,2	100
430x4,8mm	430	4,8	110	22,2	100