

## Datenblatt | Artikelnummer: 727-230/021-000

4-Etagen-Rangierklemme; ohne Rasthaken; ein Potential je Ebene; mit Prüföffnung  
Ø 2,3 mm; Aufdruck: 0-1-2-3--3-2-1-0; für Tragschiene 35 x 15; 1,5 mm<sup>2</sup>; 1,50 mm<sup>2</sup>;  
grau

<https://www.wago.com/727-230/021-000>




Farbe:  grau

Abbildung ähnlich

### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsspannung (III / 3)	250 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	4 kV
Bemessungsstrom	12 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

### Anschlussdaten

Klemmstellen	16
Gesamte Anzahl der Potentiale	4
Anzahl der Ebenen	4

#### Anschluss 1

Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 16 AWG
Abisolierlänge	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung

### Geometrische Daten

Breite	7,62 mm / 0.3 inch
Höhe	126 mm / 4.961 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	44,5 mm / 1.752 inch

## Mechanische Daten

Aufdruck	0-1-2-3--3-2-1-0
Bauform	horizontale Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Mittenbeschriftung

## Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,568 MJ
Gewicht	32,9 g

## Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

## Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-14-11-20
eCl@ss 9.0	27-14-11-20
ETIM 8.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897
VPE (UVPE)	50 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454189440
Zolltarifnummer	85369010000

## 1 Passende Produkte

### 1.1 Notwendiges Zubehör

#### 1.1.1 Abschlussplatte

##### 1.1.1.1 Abschlussplatte



##### Art-Nr.: 727-265

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck:  
0-1-2-3--3-2-1-0; 7,62 mm dick; blau



##### Art-Nr.: 727-255

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck:  
0-1-2-3--3-2-1-0; 7,62 mm dick; grau/  
grau



##### Art-Nr.: 727-205

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck:  
0-1-2-3--3-2-1-0; 7,62 mm dick; orange