

LIR 2,5M6 V


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Best.-Nr.	9200190000
Typ	LIR 2,5M6 V
GTIN (EAN)	4032248410019
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 14:48:39 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

LIR 2,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	6,2 mm	Tiefe (inch)	0,244 inch
Breite	27,3 mm	Breite (inch)	1,075 inch
Nettogewicht	1,12 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Ringkabelverbinder 2,5 mm ² / M6
---------------------	--

Verbinder

Anschlussdichte (S1)	0,8 mm	Außendurchmesser (d)	12 mm
Dimension	M 6	Dimension (Bolzen)	M 6
Innendurchmesser (d1)	6,4 mm	Isolation	vorhanden
Kennfarbe	blau	Kunststoffkragendurchmesser (D)	4,5 mm
Kunststoffkragenlage (b)	11,3 mm	Leiteranschlussquerschnitt	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	1,5 mm ²
Material/Kunststoff	PVC		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	