

# ABS 95/75 HG

**Order symbol :** ABS 95/75 HG

**EAN :** 6418074054722

**Artikel-Nr. :** 6081332


**Beschreibung :** Gehäuse ABS

**Anmerkungen :** hohes Unterteil, grauer Deckel

**Bestehend aus :** Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.



Sample image



<b>Abmessungen :</b>	<b>Höhe</b>	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>
mm :	100	100	75

#### **Materialien: :**

Material: :	ABS
Farbe Unterteil: :	RAL_7035
Farbe Deckel: :	RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: :	Polyurethan

#### **Temperaturbereiche: :**

Temperature °C (continuous) :	-40 ... 60
-------------------------------	------------

#### **Zubehör :**

MIN 8	Tragschiene TS 15, für Gehäuse:
B-3	Tragschiene TS 35, für Gehäuse (80 x 35 x 7)
FP 22046	Wandbefestigungslaschen
MIV 95	Montageplatte, für Gehäuse (66 x 80 x 1)

#### **Klassifizierung: :**

Ingress protection (EN 60529):	IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262):	IK07;
electrical_insulation :	Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) :	Ja
UV-Beständigkeit: :	-
Brandklassifikation: :	UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	650C

#### **Certificates :**

Certificate FI 41115