

Crimpkontakt - CK4,0-ED-2,50BU AG - 1663284


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Gedrehter 4,0er Crimpkontakt, Buchsen-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 2,50 mm², versilbert



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25 STK
Mindestbestellmenge	25 STK
GTIN	 4 017918 123093
GTIN	4017918123093
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,800 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Mechanische Kennwerte

Anschlussquerschnitt	2,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	14
Abisolierlänge der Einzelader	9 mm (9,6 mm (4-6 mm ²))
Kontaktdurchmesser	4 mm
Steckzyklen	≥ 500

Allgemein

Hinweis	für HC-M-3-Module
Ausführung	Buchsen-Einzelkontakt
Serie	HC-M-03

Crimpkontakt - CK4,0-ED-2,50BU AG - 1663284

Technische Daten

Allgemein

Anschluss technik	Crimpschluss
Kontakttyp	gedreht

Materialangaben


Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	versilbert

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"


Zeichnungen

Diagramm



Crimpkontakt - CK4,0-ED-2,50BU AG - 1663284

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440204
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440204
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 2.0	EC000796
ETIM 3.0	EC000796
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796
ETIM 7.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 18.0	39121522
UNSPSC 19.0	39121522
UNSPSC 20.0	39121522
UNSPSC 21.0	39121522

Crimpkontakt - CK4,0-ED-2,50BU AG - 1663284

Approbationen


Approbationen


Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Presszange - CRIMPFOX-TC 4 - 1212113



Presszange, für gedrehte Kontakte CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, inkl. Positionierhilfe

Universalwerkzeug

Entriegelungswerkzeug - UNIFOX RT-CK 4.0 - 1072064



Entriegelungswerkzeug, für gedrehte CK-4,0-... Kontakte

Optionales Zubehör

Crimpkontakt - CK4,0-ED-2,50BU AG - 1663284

Zubehör

Crimpkontakt - CK4,0-ED-2,50ST AG - 1663242



Gedrehter 4,0er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 2,50 mm², versilbert