



LAGERDATEN

LAGERBEZEICHNUNG : **MR126 ZZ**
ARTIKELNUMMER DES KUNDEN : **Conrad Best.-Nr. 295612**

Norm : Einreihige Rillenkugellager, DIN625

Abmessungen : d= 6 D= 12 B= 4 (mm)

Toleranzen : DIN ISO 1132, DIN620 PN Normaltoleranz

Lagerluft : ISO 5753-1981, DIN620 CN Normalluft

Käfig : Stahlkäfig

Drehzahlgrenze : 49000 min⁻¹

Abdeckung : beidseitig Z-Scheiben (Staubschutz)

Tragzahl : dyn. 56 daN stat. 27 daN

Schmierung : Standardbefettung für universelle Anwendung

Stand : Januar 1999