

M8 5012 10L1

## Passive Aktor-/Sensor-Verteiler M8



Passiver M8-Verteiler, 10-fach, Signal einfach, mit LEDs, IP67

## **Zentralanschluss:**


M12


1 von 3 05/2021




M8

# 5012 10L1





### Schaltbild





## Pinbelegung der M8-Kupplungen



3-polig

-S1

#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+80 °C

#### Werkstoffe

PA, V-2 nach UL94 Kontaktträger

Kontakt CuZn, unternickelt und vergoldet

Steckverbindergewinde CuZn, vernickelt

Gehäuse PC/ABS

Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öle. Die Beständigkeit

Beständigkeit gegen aggressive Medien ist im Einzelfall zu prüfen.

#### Mechanische Daten

IP671 Schutzart

<sup>1</sup> nach DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit dazugehörigen Gegenstücken oder Schutzkappen

#### Elektrische Daten (bei Tu 20 °C)

≤ 5 mΩ Durchgangswiderstand

≤ 1,5 A pro Steckplatz ≤ 4,5 A gesamt Nennstrom

10-30 V DC (24 V DC) Nennspannung

#### Zugehörige Produkte

Gegenstücke

☑ 0810 ... 0... **☑**\* 0810 ... 3... **☑** 0810 0800 ... 0... **☑** 0810 0800 ... 3... **☑** 0810 0805 ... 3... ☑ 0810 0806 ... L1 3... ☑ 0815 ... 0... **☑** 0815 ... 3... **☑**\* 1200 ... 3...

**₫** 1205 ... 3...

Zubehör

☑ 9908 CPF0 ☑ 9912 CPM0 ₫ 9950 LB PF20

2 von 3 05/2021



# M8 5012 10L1

| Bestellbezeichnung | Polzahl | VE (Stück) | MDQ (Stück) |
|--------------------|---------|------------|-------------|
| 5012 10L1          | 10 x 3  | 1          | 1           |

#### Verpackung:

im Karton

3 von 3 05/2021