

Druckluft-Bohrmaschinen mit Pistolengriff

7803RAKC

Service-Bohrmaschine Pistolengriff, umsteuerbar



Druckluft-Bohrmaschine - wie Modell 7803RA, jedoch mit Komposit-Schnellwechselfutter (10mm) in umsteuerbarer Ausführung.

- Zusätzlicher Vorteil des Ein- und Ausschraubens von Schrauben und des Gewindebohrens.
- Zusätzliche Leistung für Rahmenbohrarbeiten, Zylinderhonen, Lochsägearbeiten und Reiben.
- Inklusive Hilfsgriff.
- Freie Drehzahl 500 1/min

Technische Daten

Leistung (kW)	0,37
Freie Drehzahl (1/min)	500
Max. Drehmoment (Nm)	28
Gewicht (kg)	1,64
Gesamtlänge (mm)	200
Bohrfuttergröße (mm)	13
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Luftverbrauch (l/min)	762
Mindestschlauchweite (mm)	10

7803RAKC



Service-Bohrmaschine Pistolengriff, umsteuerbar



BLD-1

Federzug 0,4kg min, 1,0kg max,
1600 mm, 0,6kg



BLD-2

Federzug 1,0kg min, 2,0kg max,
1600 mm, 0,6kg



WT-DG14

Drehgelenk Multiflex, 1/4"
Anschlussgewinde