

## Treston Schubladenmagazin

Höhe x Breite x Tiefe 395 x 400 x 300 mm, 8 Schublade(n), 8 x H x B 82 x 186 mm, Schubladen in transparent

Artikelnummer: 205322



## Treston Kleines Lagermagazin zur raumsparenden Kleinteilelagerung

Schubladenmagazin

- Höhe x Breite x Tiefe 395 x 400 x 300 mm
- 8 Schublade(n), 8 x H x B 82 x 186 mm
- Gehäuse aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau / Schubladen aus Polystyrol
- Schubladen in transparent
- Schubladenboden gewellt
- Zum Aufhängen an der Wand oder frei aufstellbar
- Lieferumfang: inklusive Etiketten

### Technische Details

|                   |                   |                      |                      |
|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Behältertyp       | Kleinteilemagazin | Aufteilung           | zweireihig           |
| Euronorm          | nein              | drehbar              | nein                 |
| Höhe              | 395 mm            | Lebensmittelgeeignet | nein                 |
| Breite            | 400 mm            | Oberfläche Gehäuse   | pulverbeschichtet    |
| Tiefe             | 300 mm            | Farbe Gehäuse        | lichtgrau // RAL7035 |
| Schubladen Anzahl | 8 Stück           | Farbe Kasten         | transparent          |

|                             |                       |                     |                                    |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Material Gehäuse            | Stahl                 | Aufstellung/Montage | Wandmontage oder freie Platzierung |
| Material Kasten             | Polystyrol            | Lieferumfang        | inklusive Etiketten                |
| Schubladen-Anzahl x Größe   | 8 x H x B 82 x 186 mm | Gewicht             | 8,7 kg                             |
| Schublade Bodenkonstruktion | gewellt               |                     |                                    |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 521834 |  | Querteiler, für Kleinteilekasten, Höhe x Breite 82 x 186 mm, aus Polystyrol in transparent |
|--------|---|--|

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 114305 |    | Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau   |
| 146607 |    | Bürowagen, Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit TPE-Bereifung   |
| 524171 |   | Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 527144 |  | Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz   |
| 529930 |  | Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium   |