

Schaum-Feuerlöscher

Dauerdrucklöscher, für Fettbrände,
Inhalt 6 l, Löschleistung 34A 183B 40F

Artikelnummer: 220628



Schaum-Feuerlöscher

Dauerdrucklöscher

Schaum-Feuerlöscher

- Dauerdrucklöscher
- für Fettbrände
- Inhalt 6 l
- Brandklasse A und B
- Löschleistung 34A 183B 40F
- Temperaturbereich 0°C bis +60°C
- Bedienung per Druckhebelarmatur
- mit Druckanzeige, Schlauch, Schneebräuse
- Behälter aus Stahl in rot
- Lieferung inklusive Wandhalterung
- Zulassung nach DIN EN 3

Technische Details

Sicherheitsausstattung Brandschutz

Bedienung Druckhebelarmatur

Brandschutztyp	Schaum-Feuerlöscher	Feuerlöscher Ausstattung	Druckanzeige, Schlauch, Schneebräuse
Feuerlöschertyp	Dauerdrucklöscher	Material Behälter	Stahl
für Brandtyp	Fettbrände	Farbe Behälter	rot
Inhalt	6 l	Unterbau	Standfuß
Brandklasse	A und B	Lieferumfang	inklusive Wandhalterung
Löschleistung	34A 183B 40F	Norm	DIN EN 3 (Zulassung)
Temperaturbereich	0°C bis +60°C	Gewicht	10,55 kg