

Gedore GEDORE GTT B7 Werkzeugwagen mit 7 Schubladen

Artikelnummer: 252368

GEDORE



Technische Details

Gesamtbreite [mm] 775 mm

Schubladentyp 5x Typ 1, H = 67 mm | 1x Typ 2, H = 137 mm | 1x Typ 3, H

		= 207 mm
1000 V isoliert	nein	Statische Tragkraft [kg] 900 kg
Lenkrollen-Durchmesser mit Fests	125 mm	Tragkraft Schwerlastschublade [k 60 kg
VDE zertifiziert	nein	REACH Registrierung vorhanden nein
Dynamische Tragkraft [kg]	650 kg	Tragkraft pro Schublade [kg] 40 kg
Netto-Gewicht [kg]	90 kg	Gesamtlänge [mm] 475 mm
Anzahl Schubladen	7	Einzelauszugssperre nein
Ausführung	Limited Edition	Inhalt (Anzahl Stück) 1
Gesamthöhe [mm]	985 mm	Anzahl der Räder 4
Material	Stahlblech	abschließbar ja
Oberfläche	pulverbeschichtet	Gewicht 82 kg
Bockrollen-Durchmesser (2x)	200 mm	