

stumpf Umweltschrank

geeignet für wassergefährdende Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm, Flügeltür, Öffnung über Bügelgriff, 2 Ebene(n) mit Wannensboden, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 530570



stumpf®



stumpf Umweltschrank

zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen

Umweltschrank

- geeignet für wassergefährdende Stoffe
- zur Lagerung im Arbeitsraum
- nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Flügeltür, Öffnung über Bügelgriff
- sicher verschließbar mit Zylinderschloss, 3-riegeliger Schließmechanismus
- 2 Ebene(n) mit Wannensboden
- Traglast je Ebene 100 kg






- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Auffangvolumen Wanneboden 10 l
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- TÜV geprüft
- erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Türtyp	Flügeltür
Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	abschließbar	ja
Schranktyp	Umweltschrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Lagerort	im Arbeitsraum	Schließsystem	Zylinderschloss
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende Stoffe	Griff	Bügelgriff
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Material	Stahl
Höhe	900 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Breite	500 mm	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	500 mm	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Schrank Ausstattung	Auszugböden	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Böden- / Ebenentyp	Wanneboden	Oberfläche Boden	verzinkt
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Zertifizierung	TÜV geprüft
Auffangvolumen Wanneboden	10 l	Zertifizierung GefStoffV	erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1
Traglast Fachboden	100 kg	Garantie	5 Jahre
Be- und Entlüftung	ohne Belüftung	Gewicht	37 kg

Zubehör

530584		Wanneboden für Umweltschrank, für Schrank Breite x Tiefe 500 x 500 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
530610		Wanneboden für Umweltschrank, für Schrank Breite x Tiefe 500 x 500 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
530615		Lochblechabdeckung für Wanneboden, Breite 500 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

221116		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8
221369		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, getönt, mit UV-Filter, Ausstattung: weiche Bügelenden
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
525760		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm
526779		Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage