

Zuschnittliste Reling / Doppelreling für LEGRABOX

Berechnungsgrundlagen:

	lichte Korpusbreite (LW)	Korpusnennbreite - (2x Seitenstärke)
	Seitenstärken	16 - 22 mm
	obere Relingstange	lichte Korpusbreite (LW) - 90 mm
	untere Relingstange	lichte Korpusbreite (LW) - 160 mm
	Füllung 8 mm	Breite = LW - 160 mm Höhe = 100 mm
	Füllung mit 4 Nut	Breite = LW - 160 mm Höhe = 95 mm

Seitenstärke 16 mm					
Nennbreite	lichte Korpusbreite	obere Relingstange	untere Relingstange	Füllung 8 mm	Füllung mit 4 mm Nut
275	243	153	83	83 x 100	83 x 95
300	268	178	108	108 x 100	108 x 95
350	318	228	158	158 x 100	158 x 95
400	368	278	208	208 x 100	208 x 95
450	418	328	258	258 x 100	258 x 95
500	468	378	308	308 x 100	308 x 95
550	518	428	358	358 x 100	358 x 95
600	568	478	408	408 x 100	408 x 95
700	668	578	508	508 x 100	508 x 95
800	768	678	608	608 x 100	608 x 95
900	868	778	708	708 x 100	708 x 95
1000	968	878	808	808 x 100	808 x 95
1100	1068	978	908	908 x 100	908 x 95
1200	1168	1078	1008	1008 x 100	1008 x 95

Seitenstärke 19 mm					
Nennbreite	lichte Korpusbreite	obere Relingstange	untere Relingstange	Füllung 8 mm	Füllung mit 4 mm Nut
275	237	147	77	77 x 100	77 x 95
300	262	172	102	102 x 100	102 x 95
350	312	222	152	152 x 100	152 x 95
400	362	272	202	202 x 100	202 x 95
450	412	322	252	252 x 100	252 x 95
500	462	372	302	302 x 100	302 x 95
550	512	422	352	352 x 100	352 x 95
600	562	472	402	402 x 100	402 x 95
700	662	572	502	502 x 100	502 x 95
800	762	672	602	602 x 100	602 x 95
900	862	772	702	702 x 100	702 x 95
1000	962	872	802	802 x 100	802 x 95
1100	1062	972	902	902 x 100	902 x 95
1200	1162	1072	1002	1002 x 100	952 x 95