


## Ecrou H DIN 934, Inox

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description

#### Matière :

Inox A2 ou inox A4.

#### Finition :


Inox A2-70, poli.

Inox A4-70, poli.

#### Sur demande :

Largeurs de clé selon DIN ISO 272.

### Dessins



### Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Classe de résistance	D	E	H	SW	DIN
K1145.103	acier inoxydable A2	70	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
K1145.104	acier inoxydable A2	70	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.105	acier inoxydable A2	70	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.106	acier inoxydable A2	70	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.108	acier inoxydable A2	70	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.110	acier inoxydable A2	70	M10	18,9	8	17	DIN 934

## Ecrou H DIN 934, Inox

### Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Classe de résistance	D	E	H	SW	DIN
K1145.112	acier inoxydable A2	70	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.116	acier inoxydable A2	70	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.120	acier inoxydable A2	70	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.130	acier inoxydable A2	70	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.136	acier inoxydable A2	70	M36	60,8	29	55	DIN 934
K1145.114	acier inoxydable A2	70	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.122	acier inoxydable A2	70	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.124	acier inoxydable A2	70	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.127	acier inoxydable A2	70	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.133	acier inoxydable A2	70	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.603	acier inoxydable A4	70	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
K1145.604	acier inoxydable A4	70	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.605	acier inoxydable A4	70	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.606	acier inoxydable A4	70	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.608	acier inoxydable A4	70	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.610	acier inoxydable A4	70	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.612	acier inoxydable A4	70	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.614	acier inoxydable A4	70	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.616	acier inoxydable A4	70	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.620	acier inoxydable A4	70	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.622	acier inoxydable A4	70	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.624	acier inoxydable A4	70	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.627	acier inoxydable A4	70	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.630	acier inoxydable A4	70	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.633	acier inoxydable A4	70	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.636	acier inoxydable A4	70	M36	60,8	29	55	DIN 934