



TruTool F 300 1700 W-os motorral

Műszaki adatok



TruTool F 300 1700 W-os motorral

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM² (MIN.) 0,75 mm

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM² (MAX.) 1,25 mm

PEREMMAGASSÁG (B)

MIN. PEREMMAGASSÁG (B) 0.75 - 1.0 LEMEZVASTAGSÁG ESETÉN 9 - 11 mm

PEREMMAGASSÁG (B) > 1.0 - 1.25 LEMEZVASTAGSÁG ESETÉN 11 - 13 mm

SUGARAK

LEGKISEBB BELSŐ SUGÁR (ELŐFORMÁZOTT) 150 mm

LEGKISEBB KÜLSŐ SUGÁR 300 mm

ÁLTALÁNOS

MUNKASEBESSÉG 6,5 m/min - 10,5 m/min

NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY 1700 W

TÖMEG

TÖMEG KÁBELEK NÉLKÜL 6,4 kg