

Selbstkipper

6030 | 6060 | 6090 | 6120

Selbstkipper für Schüttgüter zum selbsttätigen Abkippen über Kufen.

Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück.

Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, **dicht verschweißt**, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.



6030 | 6060 | 6090 | 6120

Anwendungsbeispiele:



Selbstkipper mit Rollensatz



Selbstkipper als Schrotthälter mit Gabelstapler

Kippbehälter

6230 | 6250 | 6275

Kippbehälter für Schüttgüter zum selbsttätigen Abkippen auch extrem leichter Güter bei völliger Entleerung.

Besonders niedrige Bauart.

Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, **dicht verschweißt**, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.



6230 | 6250 | 6275

Anwendungsbeispiele:



Kippbehälter mit Rollensatz



Kippbehälter als Abfallbehälter mit Gabelstapler

Rollensätze

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamidrädern 200 x 50 mm, angebracht unter den Staplertaschen (Höhe + 240 mm).

Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.

Tragkraft Best.-Nr.

für 6030/6060/6230/6250/6275

1500 kg 1567

für 6090/6120

2500 kg 1568

Staplertaschenmaße	Bestell-Nr.	Inhalt Liter	A mm	B mm	C mm	D mm
	6030	350	194	192	592	80
	6060	600	194	582	982	80
	6090	900	194	582	982	80
	6120	1200	194	582	982	80
	6230	300	200	80	492	60
	6250	500	200	280	692	60
	6275	750	200	490	902	60

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Inhalt Liter	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schüttkantenhöhe mm ohne Rollen	Schüttkantenhöhe mm mit Rollen	Eigengewicht kg
Selbstkipper	6030	1000	350	1300	730	830	720	955	112
	6060	1500	600	1300	1120	830	720	955	132
	6090	2000	900	1300	1620	830	720	955	162
	6120	2500	1200	1758	1182	1125	1015	1250	195
Kippbehälter	6230	750	300	1315	690	580	405	640	68
	6250	1000	500	1390	890	680	505	740	86
	6275	1000	750	1390	1300	680	505	740	108

Ablasshahn

mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Bestell-Nr. des betreffenden Selbstkippers oder Kippbehälters mit einem „A“ ergänzen (z.B. 6030A).

Mehrpreis