

2221 Treppe stationär mit Podest, Treppenneigung 45°

Eigenschaften

Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.

Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm. Bei Zugängen zu Maschinen oder maschinellen Anlagen ist eine Stufenbreite von 600 mm nur in Ausnahmefällen zulässig.

Für die seitliche Wandmontage sind zusätzlich Dreieckskonsolen erforderlich.

Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.

Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm.

Mit einseitigem Handlauf (links montiert), auf Wunsch auch rechts montierbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhältlich. Bei Zugängen zu Maschinen und maschinellen Anlagen ist dieser zwingend erforderlich, sofern die Distanz zum Objekt mehr als 120 mm beträgt.

Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.

Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Diese Treppen sind in Anlehnung an ISO 14122-3 (ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen) gefertigt und nicht für Wohngebäude zugelassen! Die Befestigungsmittel zur stationären Montage der Treppen/Podesttreppen/Überstiege müssen bauseits bereitgestellt werden und befinden sich nicht im Lieferumfang.



Hinweis: Benutzung nur durch 1 Person zulässig.

Highlights

Mit Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten. Auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Aufschlagwinkeln gegen Mehrpreis.



2221 Treppe stationär mit Podest, Treppenneigung 45°



2221 Treppe stationär mit Podest, Treppenneigung 45°

STUFENZAHL INKL. PLATTFORM	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.85	1.05	1.25	1.5	1.75	1.95	2.2	2.35	2.55	2.8	3
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.35	2.55	2.75	3	3.25	3.45	3.7	3.85	4.05	4.3	4.5
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.85	3.05	3.25	3.5	3.75	3.95	4.2	4.35	4.55	4.8	5
AUSLADUNG (CA. M)	1.54	1.74	1.94	2.19	2.44	2.64	2.92	3.07	3.27	3.52	3.72
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
PLATTFORMBREITE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
GEWICHT (CA. KG)	27	30	34	37	80.408	45	48	51	109.5	58	62
BEST.-NR.	2221060 4	2221060 5	2221060 6	22210607	2221060 8	2221060 9	22210610	22210611	22210612	22210613	22210614
STUFENZAHL INKL. PLATTFORM	15	16	17	18	19	4	5	6	7	8	9
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	3.2	3.4	3.65	3.8	4.05	0.85	1.05	1.25	1.5	1.75	1.95
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	4.7	4.9	5.15	5.3	5.55	2.35	2.55	2.75	3	3.25	3.45
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	5.2	5.4	5.65	5.8	6.05	2.85	3.05	3.25	3.5	3.75	3.95
AUSLADUNG (CA. M)	3.92	4.12	4.37	4.52	4.77	1.54	1.74	1.94	2.19	2.44	2.64
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
PLATTFORMBREITE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
GEWICHT (CA. KG)	65	68	72	75	79	29	33	37	41	44	50
BEST.-NR.	22210615	22210616	22210617	22210618	22210619	2221080 4	2221080 5	2221080 6	22210807	2221080 8	2221080 9
STUFENZAHL INKL. PLATTFORM	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	4
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	2.2	2.35	2.55	2.8	3	3.2	3.4	3.65	3.8	4.05	0.85
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	3.7	3.85	4.05	4.3	4.5	4.7	4.9	5.15	5.3	5.55	2.35
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	4.2	4.35	4.55	4.8	5	5.2	5.4	5.65	5.8	6.05	2.85
AUSLADUNG (CA. M)	2.92	3.07	3.27	3.52	3.72	3.92	4.12	4.37	4.52	4.77	1.54
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
PLATTFORMBREITE (CA. M)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1
GEWICHT (CA. KG)	53	57	61	130	69	73	76	81	84	89	31
BEST.-NR.	22210810	22210811	22210812	22210813	22210814	22210815	22210816	22210817	22210818	22210819	22211004

2221 Treppe stationär mit Podest, Treppenneigung 45°

STUFENZAHL INKL. PLATTFORM	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	1.05	1.25	1.5	1.75	1.95	2.2	2.35	2.55	2.8	3
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.55	2.75	3	3.25	3.45	3.7	3.85	4.05	4.3	4.5
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	3.05	3.25	3.5	3.75	3.95	4.2	4.35	4.55	4.8	5
AUSLADUNG (CA. M)	1.74	1.94	2.19	2.44	2.64	2.92	3.07	3.27	3.52	3.72
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
PLATTFORMBREITE (CA. M)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GEWICHT (CA. KG)	35	40	44	48	54	58	62	67	71	76
BEST.-NR.	22211005	22211006	22211007	22211008	22211009	22211010	22211011	22211012	22211013	22211014
STUFENZAHL INKL. PLATTFORM	15	16	17	18	19					
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	3.2	3.4	3.65	3.8	4.05					
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	4.7	4.9	5.15	5.3	5.55					
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	5.2	5.4	5.65	5.8	6.05					
AUSLADUNG (CA. M)	3.92	4.12	4.37	4.52	4.77					
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6					
PLATTFORMBREITE (CA. M)	1	1	1	1	1					
GEWICHT (CA. KG)	80	84	89	93	98					
BEST.-NR.	22211015	22211016	22211017	22211018	22211019					