

# M18 FHM-OC

## M18 FUEL™ ONE-KEY™ SDS-MAX AKKU-KOMBIHAMMER 8 KG

- Der M18™ FHM vereint die Leistung einer SDS-max Kabelmaschine mit der Flexibilität unseres M18™-Akkusystems
- Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperrung.
- Zum Anwenderschutz schaltet AUTOSTOP™ die Maschine bei einer ruckartigen Bewegung von max. 45° ab
- Dauerlaufarretierung für Meißelarbeiten
- Langer Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für ergonomische Zweihandanwendungen
- Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringere Vibrationsbelastung
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



### REDLITHIUM™



Schlagenergie (EPTA) (J)	11.0
Lastschlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 2900
Max. Bohr- in Beton (mm)	45
Vibration beim Bohren in Beton (m/s <sup>2</sup> )	9.4
Vibration Meißeln (m/s <sup>2</sup> )	9.4
Lieferumfang	Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464893