

GEOMAX Theodolit Zipp02

Artikel-Nummer: 27011000
Digitaler Theodolit

BESCHREIBUNG

Digitaler Theodolit

- Mit vertikaler Kompensation und 2" Genauigkeit liefert Zipp02 für Ihre anspruchsvollsten Aufgaben die benötigte Genauigkeit – preiswert und ohne Komplexität.
- Verschiedene Anzeige Modi, Null für Horizontalwinkel halten und setzen, eine Auswahl an Messeinheiten, einfache Distanzmessung mit Distanzfäden und alles mit nur sechs Tasten leicht zu bedienen.
- Das sichtbare Laserlot macht die Aufstellung über einem Punkt einfach und schneller als je zuvor.
- Zipp02 ist das Werkzeug für Winkelkontrollen, Ausrichtungen, Neigungen und kurze Nivellements.



VORTEILE



Vorteile

- Sämtliche Anwendungen eines Nivelliers.
- Ideal für Absteck- und Fluchtarbeiten (vertikal und horizontal).
- Bestimmung von Steigungen und Gefälle im Straßenbau.
- Laserlot
- Mit 2" Winkelmessgenauigkeit für anspruchsvolle Aufgaben.

TECHNISCHE DATEN

Vergrößerung	30 fach
Display	beidseitig
Winkelgenauigkeit	2"
Objektivöffnung	45 mm
Kürzeste Zielweite	1,35 m
Multiplikationskonstante	100
Additionskonstante	0
Lot	Laserlot, sichtbar
Arbeitstemperatur	- 20°C bis + 50°C
Umweltbedingungen	Staub- und Wasserdicht, IP54
Stromversorgung	Ladbare NiMH, Ersatz-Alkali Batteriepaket
Gewicht mit Batterie + Dreifuß	4.500 g



LIEFERUMFANG



Zubehör

- Für Theodoliten bieten wir Ihnen das komplette Zubehörprogramm, das Sie benötigen.
- Besonders hervorzuheben sind unsere Holzstative.
- Für den Zipp02 ist für Steilsichten ein Winkelokular, Art.-Nr. 15901000 erhältlich.