

**Artikelnummer:** 154418

**Kurzbeschreibung:** Werkbank met kast, 4 schuifladen en multiwand/geperforeerd paneel

**Langbeschreibung:** Werkbank met kast, 4 schuifladen en multiwand/geperforeerd paneel: [ul]<li> Werkbank in plaatstaalconstructie</li><li> Kast met 1 vaste plank en 2 variabele planken</li><li> Laden met glijgeleiding en centraal slot met cilinderslot</li><li> Draagvermogen: 25 kg/lade</li><li> Werkblad van multiplexhout: bxd 1000 x 600 mm, 21 mm dik, met of zonder 80 mm hoge, 3-zijdige rand</li><li> Duwgriep van stalen buis, a~ 26,9 x 1,75 mm</li><li> Poedercoating: front gentiaanblauw (RAL 5010), romp lichtgrijs (RAL 7035)</li><li> Buitenafm. (bxdxh): 1111 x 600 x 860 mm</li><li> Draagvermogen: 400 kg</li><li> Stelpootjes of zwenkwielen met rem volgens Europ. Norm EN1757-3 en bokwielen (niet draaibaar), rubberbanden en rollager, behuizing verzinkt</li>[ul]

