



Descrizione

Contentitori a bocca di lupo, misura 5, colore trasparente, in stabile polipropilene infrangibile (PP), per molti campi d'applicazione con ampi accessori

- Buona resistenza chimica a grassi, resine, soluzioni alcaline, olio e acidi
- Sicura possibilità di impilamento
- Misura 5 in 6 colori (rosso, giallo, blu, verde, trasparente, nero)
- Capacità/Capacità massima consentita: 19,27 litri / 9,00 litri
- Portata 30 kg/Carico impilabile: 242 kg
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +80 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- massimo 1 supporto per separatori in trasversale
- Accessori a parte: Separatori longitudinali cod. art. 675005
- su richiesta disponibile misura 5 in materiale conduttivo, colore nero: resistenza superficiale $10^3 - 10^6$ ohm
- P=profondità= 489 mm, L=larghezza=312 mm, A=altezza=184 mm
- Dimensioni interne: 422x267x171 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	675700
GTIN	4007228675702
Tariffa doganale	39231090
Unità di imballaggio	7

Colore	trasparente
Volume in L	19,27
Peso (kg)	0,78
P x L x A (mm)	489 x 312 x 184

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	7
P x L x A (mm)	1195 x 470 x 310

Peso lordo unità di imballaggio kg	5,46
------------------------------------	-------------

Pallet

Numero di scatole	10
Numero di strati	5
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 2,05

Cartoni per strato	2
Peso (kg)	74,6