



## Beschreibung:

Trichter aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), naturfarben, mit Überlauftrand und Sieb

- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
- mit Überlauftrand (Spritzschutz) und besonders feinmaschigem Siebeinsatz aus Edelstahl (auswechselbar):  $s = \varnothing$  der Siebeinlage = 50 mm
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig:  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+70^{\circ}\text{C}$  und Bisphenol A (BPA) frei
- Ersatzteil: Siebeinsatz (Art.-Nr. 958100)
- $w = \varnothing$  der Trichteröffnung = 168 mm
- $e = \varnothing$  des Einfüllstutzens = 17 mm
- Fassungsvermögen 1,0 L

## Informationen:

### Artikel

Artikelnummer	<b>951100</b>
GTIN	<b>4007228701333</b>
Zolltarif	<b>39241000</b>
Verpackungseinheit (VE)	<b>10</b>

Farbe	<b>natur</b>
Volumen in L	<b>1,00</b>
Gewicht (kg)	<b>0,08</b>
T x B x H (mm)	<b>168 x 168 x 199</b>

### Umverpackung

Inhalt in Stück	<b>10</b>
T x B x H (mm)	<b>375 x 255 x 360</b>

Bruttogewicht VE (kg)	<b>1,11</b>
-----------------------	-------------

### Palette

Anzahl an Kartons	<b>54</b>
Anzahl an Lagen	<b>6</b>
T x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,31</b>

Kartons pro Lage	<b>9</b>
Gewicht (kg)	<b>79,94</b>