

Krause Montagetreppe

Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Aus Aluminium, Sichere Anwendung durch Handlauf

Artikelnummer: 203436



Krause Montage-Treppe

universell einsetzbar

Montagetreppe

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm
- Aufstieg einseitig
- 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Stufentiefe 240 mm
- Höhe x Breite 1750 x 770 mm
- Aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung verschweißt
- mit 2 Fahrrollen
- Sichere Anwendung durch Handlauf



- Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
- Belastbar bis 150 kg
- Gewicht 11,3 kg
- TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Montagetreppe	klappbar	nein
Material	Aluminium	fahrbar	ja
Nutzung	einseitig	Handlauf	ja
Höhe Podest	800 mm	Sprossen-/Holmverbindung	verschweißt
Breite Podest	520 mm	Leiter Ausstattung	2 Fahrrollen
Tiefe Podest	305 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf
Tiefe Stufen	240 mm	Sicherheitsbügel	nein
Stufen Anzahl	4	Ablageschale	nein
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Unterbau	Rutschhemmende Fußkappen
Höhe	1750 mm	Zertifizierung	TÜV geprüft
Breite	770 mm	Garantie	10 Jahre
Tiefe	1140 mm	Gewicht	11,3 kg
belastbar bis	150 kg		

Zubehör

203439



Höhenverstellbare Fußplatte für Montagetreppe, mit Gummiauflage, Höhenverstellung 60 mm

Dazu passt auch ...

213054



Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

217108



Cutter, mit automatischem Klängenrückzug, Klängenlänge 18 mm, Schnitttiefe 3 - 10 mm, mit Gürtelclip und Abbrechhilfe

221388



Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9

222683



Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm

523826



Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss