

Roll-Regalleiter

Holmlänge 3,2 m, für senkrechte Höhe bis 3,3 m, 12 profilierte Stufen, aus Aluminium

Artikelnummer: 203666



Roll-Regalleiter

Roll-Regalleiter



- Holmlänge 3,2 m
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,1 m
- für senkrechte Höhe bis 3,3 m
- 12 profilierte Stufen
- Stufentiefe 80 mm
- Breite 570 mm
- Kopffahrwerk für Rohr-Ø 30 mm
- platzsparende, senkrechte Parkposition
- 2 Bremsrollen und rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 12,3 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Regaleinhängeleiter	Breite	570 mm
Leitertyp	Roll-Regalleiter	Unterbau	2 Bremsrollen und rutschfeste Leiterfüße
Material	Aluminium	Leiter Ausstattung	Kopffahrwerk für Rohr-Ø 30 mm
Nutzung	einseitig	Leiter Funktion	platzsparende, senkrechte Parkposition
Holmlänge	3,2 m	Treppengängig	nein
Arbeitshöhe	4,1 m	klappbar	nein
für senkrechte Höhe bis	3,3 m	fahrbar	ja
Stufen Anzahl	12	Norm	DIN EN 131
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Stufen	Garantie	10 Jahre
Tiefe Stufen	80 mm	Gewicht	12,3 kg
Ausladung	1300 mm		

Zubehör

203658		Schiene für Regaleinhängeleiter, Länge x Durchmesser 3 m x 30 mm, aus Leichtmetall, eloxiert
203659		Halter für Regaleinhängeleiter, notwendig je 1 m Rohrschiene