

Scangrip Stiftlampe FLASH PEN R

Gehäuse aus Aluminium eloxiert,
Lichtstrom 300 Lumen, Mit Ein-/Aus-
Schalter und Halteclip, Leuchtweite
100 m, Abstrahlwinkel 10 / 60 °

Artikelnummer: 235417



Stiftlampe




- Durchmesser x Länge 24 x 164 mm
- Gehäuse aus Aluminium eloxiert
- Energieeffizienzklasse A
- Lichtstrom 300 Lumen
- Mit Ein-/Aus-Schalter und Halteclip
- Leuchtdauer 7 h
- Leuchtweite 100 m
- Abstrahlwinkel 10 / 60 °
- Ladezeit 3 h
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen

Technische Details

Werkzeugtyp	Zubehör	Material Gehäuse	Aluminium
Leuchtentyp	Stiftlampe	Oberfläche Gehäuse	eloxiert
Energieeffizienzklasse	A	Länge	164 mm

Leuchtweite	100 m	Durchmesser	24 mm
Leuchtdauer	7 h	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Lichtstrom	300 Lumen	WEEE-Registrierungsnummer	DE24837723
Abstrahlwinkel	10-60 °	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Ladezeit	3 h	Marke laut EAR-Register	Scangrip
Leuchte Ausstattung	Ein-/Aus-Schalter und Halteclip	Gewicht	0,28 kg

Dazu passt auch ...

218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft