

Cascoo Rückenloch-Lenkrolle mit Feststeller



Bereifung Polypropylen, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Naben Länge 59 mm, Totalfeststeller, Felge aus Polypropylen, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm



Artikelnummer: 243278

Rückenloch-Lenkrolle mit Feststeller

- Bereifung Polypropylen
- Durchmesser 200 mm
- Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Naben Länge 59 mm
- Totalfeststeller
- Felge aus Polypropylen
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	elektrisch leitend	nein
Rollentyp	Transportgeräterollen	Durchmesser Rückenloch	13 mm
Bauform	Lenkrolle	Material Gehäuse	Stahl
Bereifung	Polypropylen	Feststeller	Totalfeststeller
Durchmesser Rad	200 mm	Fadenschutz	ja
Material Felge	Polypropylen	Länge Nabe	59 mm

Radlager	Schwenklager	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Befestigungselement	Rückenloch	Gewicht	2,04 kg