


AFZETPAAL VAN STAAL MET VLAKKE KOP

In ronde of vierhoekige vorm, vaste, uitneembare of omklapbare uitvoering.

- van ronde of vierkante stalen buizen, vuurverzinkt en extra kunststof coating wit met 2 rode, reflecterende ringen
- vlakke afsluitkap
- hoogte boven de grond 1000 mm
- **vaste opstelling** om in te betonneren of met bodemplaat
- **uitneembare uitvoering** met bodemhuls, afsluitbaar met driekantsleutel of vergrendelbaar
- **omklapbare uitvoering** met bodemhuls, afsluitbaar met driekantsleutel of ingebouwd cilinderslot incl. 2 sleutels
- driekantsleutel apart bestellen



TOP
AANBIEDING

vanaf

Ronde buis Ø 60 mm.

Uitvoering	vast		uitneembaar		omklapbaar			
Bevestiging	ingebetonneerd	Bodemplaat	Bodemhuls	Bodemhuls driekant	Bodemhuls driekant	Bodemhuls Cilinder	Bodemplaat driekant	Bodemplaat Cilinder
Sluiting	-	-	-	-	-	-	-	-
Ronde buis	304 038	304 049	304 071	304 082	304 107	304 118	304 129	304 151
Ø 60 mm	---	---	---	---	---	---	---	---
Vierkant	304 275	304 286	304 297	304 311	304 333	304 344	304 355	304 366
70 x 70 mm	---	---	---	---	---	---	---	---
Driekantsleutel		303 159	---	---	---	---	---	---

AFZETPAAL VAN STAAL MET SPITSE KOP

In ronde of vierhoekige vorm, vaste, uitneembare of omklapbare uitvoering.

- van ronde of vierkante stalen buizen, vuurverzinkt of met poedercoating met 3 rode, reflecterende ringen
- vlakke afsluitkap
- hoogte boven de grond 900 mm
- **vaste opstelling** om in te betonneren of met bodemplaat
- **uitneembare uitvoering** met bodemhuls, afsluitbaar met driekantsleutel DIN 3223, 1 stuk per levering
- **omklapbare uitvoering** met bodemplaat, afsluitbaar met ingebouwd profielcilinderslot incl. 3 sleutels
- dubbele sluiting op aanvraag



Uitvoering	vast		uitneembaar		omklapbaar	
Bevestiging	ingebetonneerd	Bodemplaat	Bodemhuls	Bodemhuls Driekant	Bodemplaat Cilinder	
Sluiting	-	-	-	-	-	
Ronde buis	verzinkt/rood	882 872	882 883	882 894	882 908	882 919
Ø 76 mm	---	---	---	---	---	---
	wit/rood	532 312	532 313	532 314	532 315	532 317
	---	---	---	---	---	---
Vierkant	verzinkt/rood	882 985	882 996	883 004	883 015	883 026
70 x 70 mm	---	---	---	---	---	---
	wit/rood	532 319	532 320	532 321	532 322	532 323
	---	---	---	---	---	---