

Halogenglühlampe 8x30mm, G4 12V 10W transversal

Artikel-Nr. 42482

Lampenleistung:	10 W
Lampenspannung:	12 - 12 V
Lichtstrom:	140 lm
Sockel:	G4
Farbtemperatur:	2800 K
Durchmesser:	8 mm
Gesamtlänge:	30 mm
Geeignet für Backofen:	Nein
UV-Schutz:	Ja
Axiale Wendel:	Nein
Niederdrucktechnik:	Nein
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	klar
Xenon:	Nein



Halogenglühlampe 8x30mm Diese Niedervolt-Halogenlampen ist eine der kompaktesten Niedervolt-Halogenlampen auf dem Markt. Die Lampe ist mit einem patentierten Trägersystem für die Wendel ausgestattet, das die Nachteile der früheren Wendelhalterung eliminiert. In dieser Bauweise gibt es keine zusätzlichen Metall- und Glasteile im Sockel, und ein eingebautes Sicherheitsmerkmal ermöglicht ein problemloses Abschalten am Ende der Lebensdauer. Diese Lampe wird aus einem Quarzmaterial hergestellt, das den UV-Anteil erheblich reduziert.

Energieeffizienzklasse: C
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 10.77
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100
 Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:06



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.