

Artikelnummer: 308553

Kurzbeschreibung: Langmaterialroller, 620 x 620 mm, Tragkraft 1.000 kg

Langbeschreibung: Langmaterialroller, 620 x 620 mm, Tragkraft 1.000 kg: Grundrahmen aus Rechteckrohr (60/40/3 mm). 4 x Lenkrollen Vollgummi-Schwerlast-Elastik (a'Ëœ 200 x 50 mm) mit Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Boden aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte. Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen für Rungen. Einsteckungen aus Rohr (a'Ëœ 33,7 x 2 mm), Nutzlänge 600 mm. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).
Ladefläche: B 620 x T 620 mm

Au ssenma ss: B 700 x T 700 mm

Ladeflächenhöhe: 300 mm

Tragkraft: 1.000 kg

Eigengewicht: 50 kg

EAN/GTIN: 4250448504967



Rad a'Ëœ: 200 mm