

iQ700, Einbau-Mikrowelle, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl CE732GXB1



Zubehör	
1 x Einschubrost	
Sonderzubehör	
HZ66X600	Fachbodenverblendung

Die Mikrowelle mit touchControl für eine einfach und direkte Auswahl der Heizarten.

- ✓ TFT-Full-Touchdisplay: intuitive Bedienung dank Touch-Navigation.
- ✓ humidClean Plus: Verschmutzungen werden für eine einfache und gründliche Reinigung aufgeweicht.
- ✓ softClose: leises und sanftes Schließen der Mikrowellentür.
- ✓ cookControl10: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
- ✓ cookControl Plus: vorinstallierte Einstellungen für beste Ergebnisse.

Ausstattung

Technische Daten	
Zusatzfunktion:	Nur Mikrowelle
Steuerung:	elektronisch
Abmessungen des Gerätes:	455 x 594 x 564 mm
Abmessungen des Garraumes:	245.0 x 430 x 350 mm
Länge Anschlusskabel:	150.0 cm
Nettogewicht:	26.9 kg
Bruttogewicht:	31.1 kg
EAN-Nummer:	4242003906484
Maximale Mikrowellenleistung:	1000 W
Anschlusswert:	3100 W
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes Zubehör:	1 x Einschubrost



iQ700, Einbau-Mikrowelle, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl CE732GXB1

Ausstattung

Mikrowelle und Heizart

- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Grill 1.9 kW
- Grill mit Mikrowellen-Leistungstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar

Design

- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
- touchControl-Bedienung
- Bedienung über Sensortasten

Reinigung

- Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)
- humidClean Reinigungshilfe

Komfort

- Elektronik-Uhr
- TFT-Full-Touchdisplay
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- cookControl 10 Programme
- 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- LED-Innenbeleuchtung
- Garraumvolumen: 36 l
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close

Zubehör

- 1 x Einschubrost

Umwelt und Sicherheit

- Sicherheitsabschaltung
- Starttaste Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.1 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Einbau in Hochschränke möglich


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 564mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 mm x 560 mm x 550 mm
- Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ700, Einbau-Mikrowelle, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl CE732GXB1


Maßzeichnungen

Maße in mm




A: 19,5 mm
B: ≤ 347,5 mm
C: 7,5 mm

Maße in mm



A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 300 x 200 mm

Maße in mm



A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 300 x 200 mm
C: Belüftung im Sockel ≥ 50 cm²