

Schlüsseltresor KEY SAFE

- zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen
- sehr widerstandstarker Zinkdruckguss
- 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
- 10.000 frei wählbare, zurücksetzbare Kombinationen
- zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich, inkl. Befestigungsmaterial
- 0-0-0-0 Auto-Stopp erleichtert die Öffnung bei schlechtem Licht



Maße außen B x T x H [mm]	61 x 39 x 85	83 x 46 x 135	83 x 46 x 135	105 x 55 x 145
Verwendung	für Schlüssel bis zu einer Länge von 7 cm	für Schlüssel bis zu einer Länge von 12 cm	für Schlüssel bis zu einer Länge von 9 cm	für Schlüssel bis zu einer Länge von 11 cm
Inhalt	integrierter Schlüsselhaken	magnetischer Schlüsselhaken	Zahlenrolle geschützt durch verschiebbare Schutzklappe	Zahlenrolle geschützt durch verschiebbare Schutzklappe
Bestellnummer	263-541-J1	263-542-J1	263-543-J1	263-544-J1

Robustes Zylinderschloss

- massiver Messingkörper
- vielseitig verwendbar, solide Qualität



Maße außen B x T x H [mm]	30 x 12 x 48	40 x 13 x 60	50 x 14 x 71
Lichte Bügelhöhe [mm]	16,00	22,00	26,00
Bügelstärke [mm]	5,00	6,00	7,00
Lichte Bügelbreite [mm]	14,30	20,00	25,00
Bestellnummer	248-527-J1	248-528-J1	248-529-J1

Verstellbares Zahlenschloss

- massiver Messingkörper



mit 3 Zahlenrollen mit 4 Zahlenrollen

Korpusmaße B x T x H [mm]	30 x 16 x 75	40 x 16 x 90
Lichte Bügelhöhe [mm]	27,00	32,50
Bügelstärke [mm]	5,00	6,50
Lichte Bügelbreite [mm]	12,00	18,50
Bestellnummer	248-530-J1	248-531-J1

Zylinder-Vorhangschloss für austauschbare Profil-Halbzylinder

- massiver Messingkörper, Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
- Schloss-Korpus vollständig für die Montage vorbereitet
- für die Integration in vorhandene und neue Schließanlagen
- Verwendbar für fast alle DIN gerechten Profil-Halbzylinder mit verschleißbarer Schließnase (Länge 10/30 mm). Schnelle Montage, Demontage und Austausch. Zylinder muss für die Montage nicht bearbeitet werden.
- Lieferung ohne Zylinder



Ausführung	doppelt verriegelt	Seewasserfest und doppelt verriegelt	Seewasserfest und doppelt verriegelt
Korpusmaße B x T x H [mm]	55 x 33 x 104	55 x 33 x 104	55 x 33 x 104
Lichte Bügelhöhe [mm]	40,00	40,00	80,00
Bügelstärke [mm]	8,00	8,00	8,00
Lichte Bügelbreite [mm]	27,00	27,00	27,00
Bestellnummer	263-545-J1	263-546-J1	263-547-J1