

## BS-ROLLEN roulette fixe

force 70 kg, Avec bandage TPE coloris gris, diamètre 100 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 159268



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Roulette pour machines

### Roulette fixe

roulette fixe

- force 70 kg
- Avec bandage TPE coloris gris
- Silencieux
- diamètre 100 mm
- espacement des trous des vis 47x47/37x37 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	matériau de boîtier	acier
type de roulettes	roulette pour appareils	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
kit	non	pare-fils	non
modèle	roulette fixe	hauteur totale	124 mm
charge	70 kg	propriété surface de	Silencieux

		roulement
pneumatique	TPE	longueur de plaque 60 mm
Ø de roue	100 mm	largeur de plaque 60 mm
matériau de jante	plastique	distance trou de vis 47x47/37x37 mm
roulement	palier lisse	surface de boîtier galvanisé, chromaté
élément de fixation	panneau	couleur des pneumatiques gris
conducteur d'électricité	non	