

BS-ROLLEN

roulette pivotante avec frein

force 1 600 kg, bandage polyuréthane, diamètre x largeur 250 x 75 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 82 x 30 mm, double blocage, jante en fer de fonte, fixation avec panneau, longueur x largeur 175 x 140 mm



BS ROLLEN

Numéro d'article: 502880

BS-ROLLEN Roue pour fortes charges

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 1 600 kg
- bandage polyuréthane
- diamètre x largeur 250 x 75 mm
- moyeu avec roulement à billes
- moyeu longueur x Ø 82 x 30 mm
- double blocage
- jante en fer de fonte
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 175 x 140 mm
- espacement des trous des vis 140x105 mm, Ø trou des vis 14 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 75 mm

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
| manutention dynamique | roulettes | frein | double blocage |
| type de roulettes | roues pour fortes charges | pare-fils | non |
| modèle | roulette pivotante | hauteur totale | 315 mm |
| charge | 1 600 kg | longueur de moyeu | 82 mm |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|------------|
| pneumatique | polyuréthane | trou de moyeu | 30 mm |
| Ø de roue | 250 mm | largeur de roue | 75 mm |
| matériau de jante | fer de fonte | portée | 75 mm |
| roulement | roulement à billes | longueur de plaque | 175 mm |
| convient pour type de sol | lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier | largeur de plaque | 140 mm |
| élément de fixation | panneau | distance trou de vis | 140x105 mm |
| conducteur d'électricité | non | Ø de trou de vis | 14 mm |
| matériau de boîtier | acier | surface de boîtier | galvanisé |
| palier de pivotement | roulement à billes | Poids | 17,9 kg |

Accessoires

502897



roue, force 1600 kg, bandage polyuréthane, diamètre x largeur 250 x 75 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 82 x 30 mm, jante en fer de fonte

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés