

## BS-ROLLEN

### roulette pivotante avec frein

force 600 kg, bandage polyuréthane, diamètre x largeur 160 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm, double blocage, jante en aluminium, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm

BS ROLLEN



Numéro d'article: 526634

## BS-ROLLEN Roue pour fortes charges

### Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 600 kg
- bandage polyuréthane
- diamètre x largeur 160 x 50 mm
- moyeu avec roulement à billes
- moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm
- double blocage
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées, portée 60 mm

## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	double blocage
type de roulettes	roues pour fortes charges	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	Longueur de moyeu	60 mm

charge	600 kg	trou de moyeu	20 mm
pneumatique	polyuréthane	largeur de roue	50 mm
Diamètre de roue	160 mm	portée	60 mm
matériau de jante	aluminium	longueur de plaque	138 mm
roulement	roulement à billes	largeur de plaque	110 mm
pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	distance trou de vis	105x75/80 mm
élément de fixation	panneau	Diamètre du trou de la vis	11 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	hauteur	200 mm
palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées	Poids	4,4 kg

## Accessoires

503642



roue, force 600 kg, bandage polyuréthane, diamètre x largeur 160 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm, jante en aluminium

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés